

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: gzm@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.gomelzip.nt-rt.ru

ЭСЛ-15-11, ЭСЛ-45-11 - Электроды стеклянные лабораторные для измерения pH



ЭСЛ-63-07, ЭСЛ-63-07Ср - электроды общего назначения с высокой стабильностью параметров. Электростатический экран защищает электроды от внешних электрических полей.

Электроды **ЭСЛ-45-11, ЭСЛ-15-11** - малогабаритные электроды без кабеля со специальным разъемом для подключения к приборам И-102, рН-125, рН-150.

Могут использоваться в хлебопекарной и мясной промышленности.

Параметр	ЭСЛ-15-11	ЭСЛ-45-11
Диапазон измерения рН при 25 °С	От 0 до 14 рН	От 0 до 12 рН
Температура анализируемой среды	От 25 до 100 °С	От 0 до 40 °С
Давление анализируемой среды, МПа	Атм.	
Координаты изопотенциальной точки	рН _i = 4,25 рН, Е _i = -25 мВ	
Электрическое сопротивление при 20 °С	(500 ± 250) МОм	(50 ± 40) МОм
Индикаторная часть электрода	Специальное стекло	
Габаритные размеры электрода, не более: - диаметр погружной части электрода - длина электрода - кабель, длина	8,25 мм 130 мм нет	
Разъем	Специальный	
Количество электродов в упаковке, шт.	2	2